

Garant**Furatkés készlet, keményfém, balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260019
GTIN	4045197651945
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	E12M SCLCR/L06
Kés ISO kódja	E10K SCLCR/L06
Kés ISO kódja	E08K SCLCR/L06
Befogási magasság L ₂	7,6 mm
Befogási magasság L ₂	9,6 mm
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Középtolódás L ₃	5 mm
Középtolódás L ₃	6 mm
Középtolódás L ₃	8 mm

Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés, keményfém Szár Ø / lapkaméret 8/06 mm	260017 8/06
Furatkés, keményfém Szár Ø / lapkaméret 10/06 mm	260017 10/06
Furatkés, keményfém Szár Ø / lapkaméret 12/06 mm	260017 12/06