

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	60 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	6 mm
Középtelődés L_3	7 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	AH12M SCLCR/L06
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	14 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500