

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	AH16Q SCLCR/L09
Középeltolódás $L_3$	11 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	80 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	18 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság $L_2$	15 mm
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Szár Ø $D_s$	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500