

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 10/06mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260007 10/06  |
| GTIN              | 4045197651709 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Szárméret                       | 10 mm                  |
| Hozzávaló váltólapka            | CC.. 0602..            |
| Lapkaméret                      | 6 mm                   |
| Kés ISO kódja                   | SCLCR/L 1010E06        |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 10 mm                  |
| Váltólapka csavar készlet       | 269028 22              |
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 12 mm                  |
| Teljes hossz L                  | 70 mm                  |
| Szabvány                        | DIN ISO 5610           |
| Felhasználás módja              | balos                  |
| belső hűtés                     | nem                    |
| Beállítási szög κ               | 95 fok                 |
| Felhasználás                    | Síkesztorgálás         |
| Felhasználás                    | Külső hosszesztorgálás |
| Termék fajtája                  | Esztergakés            |

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22