

Garant**Furatkés, keményfém, balos, Szár Ø / lapkaméret: 4/03mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0301..
Fejhossz L ₁	10 mm
Közélpeltolódás L ₃	2,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 13
Kés ISO kódja	E04G SCLCR/L03
Lapkaméret	3 mm
Teljes hossz L	90 mm
Befogási magasság L ₂	3,8 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 6	269028 6
Váltólapka csavar készlet Típus 13	269028 13
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500