

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0410/03mm****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 260022 0410/03 |
| GTIN              | 4045197651969  |
| Árucikk kategória | 21T            |

**Műszaki leírás**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Fejhossz L <sub>1</sub>                | 24 mm             |
| Hozzávaló váltólapka                   | CC.. 0301..       |
| Középeltolódás L <sub>3</sub>          | 2,5 mm            |
| Nyak szélessége L <sub>4</sub>         | 4 mm              |
| Lapkaméret                             | 3 mm              |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 5 mm              |
| Váltólapka csavar készlet              | 269028 13         |
| Kés ISO kódja                          | AH0410H SCLCR/L03 |
| Teljes hossz L                         | 100 mm            |
| Befogási magasság L <sub>2</sub>       | 9 mm              |
| Beállítási szög κ                      | 95 fok            |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                  | 10 mm             |
| Szabvány                               | Gyári szabvány    |
| Felhasználás módja                     | jobbos            |
| Belső kiesztergálási mélység max.      | 5×D               |
| Szerszámanyag                          | HSS               |
| belső hűtés                            | igen              |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás   | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés              |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6                                | 674248 TX6 |
| Váltólapka csavar készlet Típus 13  | 269028 13  |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |