

**Garant****Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 1216/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	AH1216M SCLCR/L06
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Lapkaméret	6 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	50 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500