

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Alátétlapka	259031 28
Csavar alátétlapkához	259025 10
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2525M15
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Lapkaméret	15 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Csavar alátétlapkához Típus 10	259025 10
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Karom Típus 2	259035 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500