

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	32 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 3232 P15
Fejhossz L ₁	40 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Alátétlapka	259031 28
Csavar alátétlapkához	259025 10
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Működő szélesség L ₄	40 mm
Lapkaméret	15 mm
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

Karom Típus 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Alátétlapka Típus 28

259031 28

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500