

 KOMET**KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró ABS 50, 3×D, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 236635 14     |
| GTIN              | 4047109099463 |
| Árucikk kategória | 24P           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Speciális gyártási eljárás, különösen nagy forgácsterekkel, maximális merevség mellett.**
- **Komet-specifikus váltólapka fogás: visszahúzási barázdák nélküli furatok és pontos mérettartás (általában  $\pm 0,1$  mm).**
- **Belső hűtés közvetlenül a vágóélekre (az alkalmazott geometria ideális a minimális mennyiségű kenéshez).**
- **3 – 10 bar hűtőfolyadék-nyomás elegendő.**
- **Álló és forgó alkalmazáshoz.**
- **Eltolt tengelyű fúrás: Ø-től függ 1,5 mm-ig.**

**Felhasználás:**

A 236740 – 237080 sz. váltólapkákkal.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**

- **Figyelem! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket.**
- **Külön ajánlatkérésre – balos; – 2×D, – más Ø; – speciális kivitelek – torziós rezgéscsillapítók ABS-hez a rezgésszegény megmunkálás érdekében, maximális élettartam és minimális zajszint mellett.**

**Műszaki leírás**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Hasznos hossz L <sub>1</sub> | 42 mm |
| ABS® szár Ø D <sub>s</sub>   | 50 mm |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Váltólapka csavar készlet               | 239652 6IP1 (0,6 Nm)       |
| Váltólapka ISO kód                      | WOEX 030204 10-...         |
| Vágóélek száma Z                        | 1                          |
| Elérhető maximális Ø kivezérléssel      | 15 mm                      |
| Sorozat                                 | KUB Trigon®                |
| Névleges Ø D                            | 14                         |
| Maximális állítási határérték $V_{max}$ | 0,5 mm                     |
| Kinyúlási hossz $L_A$                   | 77 mm                      |
| Váltólapkás fúró furatmélység max.      | 3×D                        |
| Szár                                    | ABS                        |
| Fúrasi felhasználás                     | Központfúrás               |
| Fúrasi felhasználás                     | Átfúrás                    |
| Fúrasi felhasználás                     | domború                    |
| Fúrasi felhasználás                     | Keresztfúrás korlátozottan |
| Fúrasi felhasználás                     | Üreg fúrása                |
| Fúrasi felhasználás                     | Ferde kilépés              |
| Fúrasi felhasználás                     | Ferde megfúrás             |
| belső hűtés                             | igen                       |
| Termék fajtája                          | Váltólapkás fúró           |

## Tartozék

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1          | 239652 6IP1 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP  |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm  | 211750 0,6  |