

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 28
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Csavar alátétlapkához	259025 10
Lapkaméret	15 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fejhossz L ₁	35 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020K15
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Karom Típus 2

259035 2

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

Alátétlapka Típus 28

259031 28

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500