

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259031 28
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	15 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259035 2
Csavar alátétlapkához	259025 10
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2525M15
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

Alátétlapka Típus 28

259031 28

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Karom Típus 2

259035 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500