

**KOMET® váltólapka, BK6115, Jelölés, típus W80: 12-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236607 12-010
GTIN	4047109187627
Árucikk kategória	24R

Leírás**Figyelem:**

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Típus: GG(G)

Váltólapka ISO kód: SOGX 050204-01

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,1 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	12-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SOGX 050204-01
Sorozat	KUB Pentron®
Cserék / élek száma	4
Minőség	BK6115
Típus	GG(G)
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		