

**Garant****QuickTurn esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2025K15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 32 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 46 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259031 29

**Műszaki leírás**

Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2025K15
Lapkaméret	15 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	46 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Csavar alátétlapkához	259025 4
Kallantyú	259038 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..

Alátétlapka	259031 29
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Szorítóköröm	259351
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Csavar alátétlapkához	259171
Szorítóköröm Típus 6	259038 6
Alátétlapka Típus 29	259031 29
Szorítóköröm Típus 7	259038 7
Szorítóköröm	259350
Alátétlapka	259271