

LOCTITE**Menettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 511**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083321 511
GTIN	5010266002996
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben. **A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradványok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

Max. M80 / R3 fém menetekhez alkalmas.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Max. M menetmérethez	M80
Menetmérethez, col	3 coll

Gyártó jelölése	LOCTITE 511
Legkisebb leszakadási nyomaték	6 Nm
Üzemi szilárdság	72 óra
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Úrtartalom	50 ml
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Dinamikus viszkozitás	9000 - 22000 mPas
Száradás	10 min
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Alkalmas anyagok	fém
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Maximális hézagméret	0,15 mm
Alak	pasztózus
Festék	fehér
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Sűrűség	1,05 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Tömítőanyag