

 KOMET**KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró ABS 50, 3×D, Ø DC: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236635 19
GTIN	4047109099531
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:**

- **Speciális gyártási eljárás, különösen nagy forgácsterekkel, maximális merevség mellett.**
- **Komet-specifikus váltólapka fogás: visszahúzási barázdák nélküli furatok és pontos mérettartás (általában $\pm 0,1$ mm).**
- **Belső hűtés közvetlenül a vágóélekre (az alkalmazott geometria ideális a minimális mennyiségű kenéshez).**
- **3 – 10 bar hűtőfolyadék-nyomás elegendő.**
- **Álló és forgó alkalmazáshoz.**
- **Eltolt tengelyű fúrás: Ø-től függ 1,5 mm-ig.**

Felhasználás:

A 236740 – 237080 sz. váltólapkával.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

- **Figyelem! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket.**
- **Külön ajánlatkérésre – balos; – 2×D, – más Ø; – speciális kivitelek – torziós rezgéscsillapítók ABS-hez a rezgésszegény megmunkálás érdekében, maximális élettartam és minimális zajszint mellett.**

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	50 mm
Elérhető maximális Ø kivezérléssel	20 mm

Hasznos hossz L_1	57 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	WOEX 030204 10-...
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Sorozat	KUB Trigon®
Névleges $\varnothing D$	19
Coll \varnothing	3/4 coll
Maximális állítási határérték V_{max}	0,5 mm
Kinyúlási hossz L_A	92 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1	239652 6IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6