

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Kés ISO kódja	A32S SCLCR/L12
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka csavar	269013 5
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Alátétlapka	269005 6
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	31 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 6

269005 6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500