

**Kábeldob acél mag, Típus: 25N-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081106 25N-4
GTIN	4007123687633
Árucikk kategória	08B

Leírás**Kivitel:**

A kábeldobok megfelelnek a DGUV I 203#006 (korábban BGI 608) előírásainak.
Robusztus kábeldob acéllemez dobtesttel, első és hátsó védőszigeteléssel.

Műszaki leírás

Kábelhossz	25 m
Csatlakozó aljzatok száma	4
Dob anyaga	Acéllemez
Hossz	22 mm
Magasság	39 mm
Névleges áramerősség	16 A
Kábel kategória	H07RN-F
F típusú aljzatok száma	4

Adatlap

IP védettségi osztály	IP 44
Hálózati feszültség	230 V
Kábel anyaga	Gumi-neoprén
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Energiaellátás	Vezetékes
Kábel színe	fekete
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Szélesség	30,5 mm
Kábel szerkezete	3G2,5
Csatlakozó aljzatok száma 230 V	4
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob