

**Kábeldob acél mag, Típus: 40N-4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Árucikk kategória	08B

Leírás**Kivitel:**

A kábeldobok megfelelnek a DGUV I 203#006 (korábban BGI 608) előírásainak.
Robusztus kábeldob acéllemez dobtesttel, első és hátsó védőszigeteléssel.

Műszaki leírás

Hossz	22 mm
Kábel anyaga	Gumi-neoprén
Dob anyaga	Acéllemez
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Kábel kategória	H07RN-F
Kábel szerkezete	3G1,5
Magasság	39 mm
Kábel színe	fekete

Adatlap

IP védettségi osztály	IP 44
F típusú aljzatok száma	4
Kábelhossz	40 m
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Szélesség	30,5 mm
Csatlakozó aljzatok száma	4
Névleges áramerősség	16 A
Csatlakozó aljzatok száma 230 V	4
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Hálózati feszültség	230 V
Termék fajtája	Kábeldob