

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A40T SCLCR/L12
Középtolódás L ₃	27 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Alátétlapka csavar	269013 5
Alátétlapka	269005 6
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	49 mm
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L ₂	38,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

Alátétlapka Típus 6

269005 6

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500