


**Garant****CC.T 09T304, Minőség: HB7020**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 09T304 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 400 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 400 m/min
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SS

Előtolás f	0,05 - 2,5 mm/ford,
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz