

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET06****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Árucikk kategória	29W

Leírás**Tartalom:**

Műanyag dobozban.

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A1216M SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A1012K SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A0608H SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A0810J SCLCR/L06
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	22 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Fejhossz L ₁	33 mm

Fejhossz L ₁	42 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Középtolódás L ₃	4 mm
Középtolódás L ₃	6 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Nyak szélessége L ₄	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1216/06 mm	260032 1216/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0608/06 mm	260032 0608/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1012/06 mm	260032 1012/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0810/06 mm	260032 0810/06
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500