

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250611 20/11  |
| GTIN              | 4045197650542 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Rugó készlet                    | 259044 4        |
| Lapkaméret                      | 11 mm           |
| Rugós csap készlet              | 259047 3        |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 28 mm           |
| Hozzávaló váltólapka            | DN.. 1104..     |
| Kés ISO kódja                   | PDJNR/L 2020K11 |
| Alátétlapka                     | 259031 7        |
| Szárméret                       | 20 mm           |
| Könyökemelő                     | 259015 7        |
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 25 mm           |
| Könyökemelő csavar              | 259018 6        |
| Teljes hossz L                  | 125 mm          |
| Szabvány                        | Gyári szabvány  |
| Felhasználás módja              | balos           |
| belső hűtés                     | nem             |
| Beállítási szög κ               | 93 fok          |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás   | Síkesztergálás        |
| Felhasználás   | Külső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés           |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Rugós csap készlet10 darabos Típus 3  | 259047 3   |
| Könyökemelő Típus 7   | 259015 7   |
| Könyökemelő csavar Típus 6  | 259018 6   |
| Rugó készlet10 darabos Típus 4  | 259044 4   |
| PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm                                 | 674242 2,5 |
| Alátétlapka Típus 7   | 259031 7   |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |