

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	6 mm
Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A08H SCLCR/L06
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L_2	7 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500