

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 10
Kés ISO kódja	A20Q PDUNR/L11
Középtolódás L ₃	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrás Ø D _{min}	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Könyökemelő csavar	259018 12
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő Típus 10

259015 10

Könyökemelő csavar Típus 12

259018 12