

Garant

Marólapka RDHT 12T3, másoló- és síkmaróhoz, HB7810, gyémántbevonatú, pozitív



Rendelési adatok

Rendelés száma	212262 ALU
GTIN	4069515015172
Árucikk kategória	21B

Leírás

Kivitel:

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Típus	ALU
Váltólapka ISO kód	RDHT 12T3
Típus	HB7810
Előtolás f_z / fog	0,22 mm
Cserék / élek száma	1
Bevonat	gyémántbevonatú

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		