

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 7
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2525M11
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Rugó készlet	259044 4
Lapkaméret	11 mm
Könyökemelő	259015 7
Könyökemelő csavar	259018 6
Rugós csap készlet	259047 3
Működő szélesség L ₄	32 mm
Fejhossz L ₁	33 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 7	259031 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő Típus 7	259015 7
Rugó készlet10 darabos Típus 4	259044 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500