

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, jobbos, Típus: SET09****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Árucikk kategória	29W

Leírás**Tartalom:**

Műanyag kofferben.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A16Q SCLCR/L09
Kés ISO kódja	A20R SCLCR/L09
Kés ISO kódja	A25R SCLCR/L09
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	20 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	25 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	28 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Befogási magasság L_2	18 mm

Befogási magasság L ₂	23 mm
Középtolódás L ₃	10,7 mm
Középtolódás L ₃	10,5 mm
Középtolódás L ₃	14,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Teljes hossz L	200 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 20/09 mm	260032 20/09
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 16/09 mm	260032 16/09
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 25/12 mm	260032 25/12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500