

**Sűrített levegős turbinacsiszoló, Típus: CP3T30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Pneumatikus turbinacsiszoló gép a legnehezebb alkalmazásokhoz, amely még nagy terhelések esetén is megtartja a sebességet. A turbinamotor nagy teljesítmény-súly arányt biztosít és nem igényel kenést.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szerviz készletek): Megelőző karbantartás és javítás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámmal szállíthatók.

Műszaki leírás

Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Maximum levegőigény	2010 l/min
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Csatlakozó menet	M14
Energiaellátás	Sűrített levegős
Súly	2,2 kg
Leadott teljesítmény	2300 W

Adatlap

Maximális tárcsa Ø	125 mm
Gyártó jelölése	CP3T30-120AA5V
Működési zajkibocsátás	78 dB(A)
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Max. vibráció EN szerint	2,6 m/s ²
Termék fajtája	Sarokcsiszoló