

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A08H SCLCR/L06
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	6 mm
Közélpeltoódás L ₃	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500