

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Könyökemelő csavar	259018 6
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Könyökemelő	259015 7
Lapkaméret	11 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 4
Középtolódás L <sub>3</sub>	18,5 mm
Kés ISO kódja	A25R PDUNR/L11
Alátétlapka	259031 7
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 7	259015 7
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500