


**Garant****CC.T 09T302, Minőség: CU7010**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 09T302 CU7010 Minőség: CU7010  
Forgácstörő: SS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 140 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 210 m/min
Mellékfelhasználás	M
Minőség	CU7010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz