

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 28
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2020K15
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fejhossz L ₁	35 mm
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 8
Működő szélesség L ₄	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Rugós csap készlet	259047 2
Lapkaméret	15 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 28	259031 28
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő Típus 8	259015 8
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500