

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250609 32/15 |
| GTIN | 4045197654601 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Kés ISO kódja | DDJNR/L 3232 P15 |
| Csavar alátétlapkához | 259025 10 |
| Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. |
| Működő szélesség L ₄ | 40 mm |
| Szárméret | 32 mm |
| Fejhossz L ₁ | 40 mm |
| Szorítóköröm, csavar, rugó | 259035 2 |
| Alátétlapka | 259031 28 |
| Lapkaméret | 15 mm |
| Teljes hossz L | 170 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 93 fok |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 28

259031 28

Csavar alátétlapkához Típus 10

259025 10

Karom Típus 2

259035 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500