

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	9 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Kés ISO kódja	A12L SCLCR/L06
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Lapkaméret	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500