

Garant**Esztergalapka CC.T 120408, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260160 HB7010-2 |
| GTIN | 4069515020060 |
| Árucikk kategória | 21G |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,3 - 2 mm |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Típus | HB7010-2 |
| Szerszámanyag | HM |
| Forgácstörő | SM |
| Tűrés | M |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 440 m/min |
| Előtolás f | 0,08 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás | P |

Adatlap

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 120408 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |