

HOLEX**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, balos, Típus: SET06****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Árucikk kategória	29W

Leírás**Tartalom:**

Műanyag dobozban.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A0608H SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A0810J SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A1012K SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A1216M SCLCR/L06
Befogási magasság L ₂	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm

Befogási magasság L_2	15 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Középtolódás L_3	4 mm
Középtolódás L_3	6 mm
Középtolódás L_3	7 mm
Középtolódás L_3	9 mm
Fejhossz L_1	22 mm
Fejhossz L_1	27 mm
Fejhossz L_1	33 mm
Fejhossz L_1	42 mm
Nyak szélessége L_4	6 mm
Nyak szélessége L_4	8 mm
Nyak szélessége L_4	10 mm
Nyak szélessége L_4	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	$3 \times D$
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1216/06 mm	260033 1216/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0608/06 mm	260033 0608/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0810/06 mm	260033 0810/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1012/06 mm	260033 1012/06
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500