

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A10K SCLCR/L06
Lapkaméret	6 mm
Közélpeloldás L <sub>3</sub>	7 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500