

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Szárméret	25 mm
Rugó készlet	259044 2
Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L ₁	35 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Alátétlapka	259031 28
Lapkaméret	15 mm
Könyökemelő	259015 8
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2525M15
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Rugó készlet 10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 8	259015 8
Rugós csap készlet 10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500