

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/15mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 7
Könyökemelő	259015 8
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Középtolódás L ₃	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Rugó készlet	259044 2
Rugós csap készlet	259047 2
Kés ISO kódja	A32S PDUNR/L15
Lapkaméret	15 mm
Alátétlapka	259031 28
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő Típus 8	259015 8
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500