

**DNMG 150608, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150608 CA6525 Minőség: CA6525  
Forgácstörő: MQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz