

Önzáró fúrótokmány, Típus: 7,4-3/8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	341760 7,4-3/8
GTIN	8436004856657
Árucikk kategória	39Z

Leírás**Kivitel:**

- **Önzáró kulcs nélküli fúrótokmány nagy szorítóerővel.**
- **Nagyon ergonomikus, felhasználóbarát.**
- **Az autokláv ellenállásnak köszönhetően optimális az orvosi ipar számára.**
- **Rendkívül korrózióálló acélból készült.**
- **A legmagasabb minőségi és biztonsági szabványok az ISO 13485 szerinti tanúsítással.**
- **Az átmenő furat lehetővé teszi a fúrók, dörzsárak, csapok és egyéb szerszámok biztonságos használatát.**

Felhasználás:

A vegyipar, az élelmiszer- és italipar, az orvostudomány, a légiközlekedés területén való használatra.

Műszaki leírás

Fúrótokmány hossz zárva	66 mm
Befogó	3/8 – 24 coll
Külső Ø	32 mm
Befogási tartomány	0,3 - 7,4 mm
Fúrófej hossza nyitva	59 mm
Súly	0,218 kg
Termék fajtája	Fúrótokmány, kulcs nélküli

