

**Központosító befogó A alak, Menet × hossz: M6X18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370053 M6X18
GTIN	4059245267767
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

A alak süllyesztett fejű csavarral.

Előny:

- **Leszorító hatás.**
- **Alkatrészek gyors és egyszerű befogása.**

Felhasználás:

A munkadarab központosításához és befogásához a furatba. Az ékfelületekkel nagy szorítóerő érhető el.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, barnított. Edzett (33-39 HRC).

Figyelem:

A befogási folyamat során a szorítóerő a furat falára pontszerűen hat.

Műszaki leírás

D _{min}	12 mm
D _{max}	16,3 mm

Adatlap

L	11,2 mm
Kulcsnyílás SW	4 mm
H	8,6 mm
Maximális szorítóerő	2,1 kN
H ₁	1,3 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer