

Garant**Marólapka XDLW 120408 SR, Feedking HPC maróhoz, HB4025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212971 ST1400
GTIN	4069515023290
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	XDLW 120408 SR
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	2,6 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	HB4025
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1,8 mm
Előtolás f_z / fog	1 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		