

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A12L SCLCR/L06
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Lapkaméret	6 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500