

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugó készlet	259044 2
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Alátétlapka	259031 28
Könyökemelő csavar	259018 7
Könyökemelő	259015 8
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Szárméret	32 mm
Lapkaméret	15 mm
Kés ISO kódja	PDJNR/L 3232P15
Működő szélesség L <sub>4</sub>	40 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő Típus 8	259015 8
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500