

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/09mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Lapkaméret	9 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	13 mm
Kés ISO kódja	A20R SCLCR/L09
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500