


**Ékszorító, karcsú kivitel Sima, Menet M × hossz L: M8X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370026 M8X25
GTIN	4059245032693
Árucikk kategória	37K

Leírás**Felhasználás:**

- Az ékfelületek nagy szorítóerőt hoznak létre.
- Az ékszorítók menetes furatokban vagy T-hornyokban használhatók.
- A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmensek a munkadaraboknak nyomódnak.
- A dupla ékben lévő hosszlyuk lehetővé teszi a mozgást és a tűrés kompenzálását. Eltolási távolság: M8 = ± 0,5 mm; M10 és M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Az ékszorítók többszörös befogásokhoz alkalmasak.

Alapanyag:

Nemesíthető acél dupla ék és befogó szegmensek, edzett, fekete.

Műszaki leírás

Menet	M 8
Hossz L	25 mm
Szélesség B	24 mm
Magasság E	2 mm
Magasság C	15 mm

Adatlap

Maximum A	33,5 mm
Minimum A	30,5 mm
Maximális szorítóerő	15 kN
Termék fajtája	Leszorító