


**Ékszorító, széles kivitel Recézett, Menet M × hossz L: M12X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370029 M12X40
GTIN	4059245032839
Árucikk kategória	37K

Leírás**Felhasználás:**

- Az ékfelületek nagy szorítóerőt hoznak létre.
- Az ékszorítók menetes furatokban vagy T-hornyokban használhatók.
- A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmensek a munkadaraboknak nyomódnak.
- A dupla ékben lévő hosszlyuk lehetővé teszi a mozgást és a túrés kompenzálását. Eltolási távolság: M8 = ± 0,5 mm; M10 és M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Az ékszorítók többszörös befogásokhoz alkalmasak.

Alapanyag:

Nemesíthető acél dupla ék és befogó szegmensek, edzett, fekete.

Műszaki leírás

Hossz L	40 mm
Menet	M12
Magasság E	3,5 mm
Szélesség B	48 mm
Magasság C	22 mm

Adatlap

Minimum A	44 mm
Maximum A	49,5 mm
Maximális szorítóerő	30 kN
Termék fajtája	Leszorító