

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	A16Q SCLCR/L09
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	20 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L ₂	14 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500